



Glass door systems from SCHOTT allow for refrigerated and frozen goods to be presented attractively and increase the energy efficiency of refrigeration units by up to 60 percent.

Mit gläsernen Türsystemen von SCHOTT lassen sich Kühl- und Tiefkühlwaren ansprechend präsentieren und die Energieeffizienz von Kühlmöbeln um bis zu 60 Prozent steigern.

# Saving Energy with a Clear View

## Energiesparen mit Durchblick

Refrigeration and lighting are the cause of ever higher energy costs in the retail food industry. Special door systems from SCHOTT deliver significant cost savings.

Kühlung und Beleuchtung verursachen immer höhere Energiekosten im Lebensmitteleinzelhandel. Spezielle Türsysteme von SCHOTT sorgen für deutliche Einsparungen.

OLIVER HAHR

Energy is a valuable resource. This is especially important for the food retail industry. According to the EHI Retail Institute, the average German supermarket paid 55 euros per square meter for electricity in 2010. Assuming 2,000 square meters of sales floor space, this adds up to 110,000 euros per year. In addition, energy costs are rising by about ten percent each year. Therefore, getting rid of energy guzzlers pays off quickly: here, refrigeration accounts for 44 percent of total consumption, followed by lighting and air conditioning. "The energy efficiency of refrigeration units can be increased by up to 60 percent just by using glass doors," explains Freddy Oblack, General Sales Manager for Europe at SCHOTT Termofrost in Arvika, Sweden. "Our door systems significantly reduce the temperature exchange between the refrigeration cabinet and the environment. They are easy to open, close automatically and are able to present products in a more attractive manner, thanks to their integrated lighting," adds Tim Dye, Director of Sales and Marketing for Food Display at SCHOTT Gemtron for North America.

Energie ist eine wertvolle Ressource. Das merkt insbesondere der Lebensmitteleinzelhandel. 55 Euro pro Quadratmeter zahlte ein durchschnittlicher Supermarkt in Deutschland 2010 für Strom, so das EHI Retail Institute. Bei 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche macht das 110.000 Euro pro Jahr. Zudem steigen die Energiekosten jährlich um rund zehn Prozent. Da rechnet es sich rasch, Stromfressern den Kampf anzusagen: Kühlung hat einen Anteil von 44 Prozent am Gesamtverbrauch, gefolgt von Beleuchtung und Klimatisierung.

„Um bis zu 60 Prozent lässt sich die Energieeffizienz der Kühlmöbel steigern – allein durch Einsatz von Glas-

türen“, erklärt Freddy Oblack, General Sales Manager Europe bei SCHOTT Termofrost in Arvika, Schweden. „Unsere Türsysteme reduzieren den Temperaturexaustausch zwischen Kühlraum und Umgebung erheblich. Sie sind leicht zu öffnen, schließen selbsttätig und können durch eine integrierte Beleuchtung die Ware attraktiv in Szene setzen“, ergänzt Tim Dye, Director of Sales and Marketing Food Display bei SCHOTT Gemtron für Nordamerika. Die Türsysteme von SCHOTT bestehen aus Ein-, Zwei- oder Dreifach-Isolierglas und eignen sich für gekühlte Produkte bis +2 Grad Celsius und Tiefkühlware bis –25 Grad Celsius. Zum Einsatz kommt dabei ein

Door systems from SCHOTT consist of either one, two, or three panels of insulation glass and are ideally suited for normal chilled products at temperatures of up to +2 degrees Celsius and frozen foods of up to -25 degrees Celsius. Toughened safety glass that permanently withstands everyday use in supermarkets is used. Different sizes and designs are available for different retail applications.

Heated door systems are used to prevent the glass panels from fogging up in warm and humid environments. Here, the patented SCHOTT Termofrost® ECO-S system helps to lower power consumption by up to 60 percent. It constantly measures both the temperature and the humidity in the cooling chamber and the surrounding environment and thus keeps the heating at the lowest possible level. SCHOTT Termofrost® ECO-Clear® doors were developed to offer an energy-efficient solution for deep-freeze applications. They are equipped with triple glazing and feature high thermal insulation. A transparent laminated anti-condensation foil reduces visible condensation when the doors are opened. This also means these passive doors don't consume any energy. An anti-reflective coating can be applied to allow for unobstructed viewing. The door systems from SCHOTT allow for products to be arranged in a vertical manner to save space. And products can be displayed in an attractive manner by integrating LED or fluorescent lighting that can hardly be seen into the frame. The newly developed LED light SCHOTT Polaris® from SCHOTT Gemtron sets standards for saving energy. Each door requires only 15 watts to produce light output of 1,300 lux. A motion sensor dims the light automatically when no movement is detected in front of the refrigeration unit. This allows for the power consumption to be lowered to only 4.5 watts per door. <|

[karen.elder@us.schott.com](mailto:karen.elder@us.schott.com)

gehärtetes Sicherheitsglas, das der alltäglichen Beanspruchung im Supermarkt dauerhaft widersteht. Für die unterschiedlichen Einsatzgebiete im Lebensmittelhandel stehen diverse Größen und Designs zur Verfügung.

Um zu verhindern, dass die Scheiben in warmer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit beschlagen, können beheizbare Türsysteme eingesetzt werden. Das patentierte SCHOTT Termofrost® ECO-S System hilft dabei, den Energieverbrauch um bis zu 60 Prozent zu senken. Es misst kontinuierlich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Kühlraum wie auch in der Umgebung und steuert die Beheizung so auf Minimal-Niveau.

Als energieeffiziente Lösung für Tiefkühlanwendungen wurden SCHOTT Termofrost® ECO-Clear® Türen entwickelt. Sie sind mit Dreifachverglasung ausgestattet und besitzen eine hohe thermische Isolierung. Eine

laminierte und transparente Anti-Kondensat-Folie reduziert sichtbare Kondensation beim Öffnen der Tür. Dadurch verbrauchen diese passiven Türen keinerlei Energie. Für ungestörten Durchblick kann eine Antireflex-Beschichtung verwendet werden. Die Türsysteme von SCHOTT ermöglichen es, die Ware platzsparend vertikal anzuordnen. Um dabei die Produkte ins rechte Licht zu setzen, lässt sich eine LED- oder Fluoreszenz-Beleuchtung in den Rahmen integrieren. Die neu entwickelte SCHOTT Polaris® LED-Beleuchtung von SCHOTT Gemtron setzt beim Stromsparen Standards. Sie benötigt für eine Lichtausbeute von 1.300 Lux nur 15 Watt pro Tür. Ein Bewegungssensor dimmt das Licht automatisch, wenn keine Bewegung vor dem Kühlgerät ist. Damit lässt sich der Energieverbrauch sogar auf 4,5 Watt pro Tür reduzieren. <| [karen.elder@us.schott.com](mailto:karen.elder@us.schott.com)

#### GLOBAL FOOD DISPLAY ACTIVITIES

Based in Arvika, Sweden, SCHOTT Termofrost is one of the leading manufacturers of glass door systems for use in commercial refrigeration. The company develops, manufactures and sells glass door systems for commercial refrigeration devices.

SCHOTT Gemtron in Sweetwater, U.S.A., is one of the world's leading suppliers of products made of glass, metal and plastic for the home appliance industry, as well as commercial refrigeration applications. Glass door solutions for commercial refrigeration systems are manufactured in Madisonville. The SCHOTT Food Display activities are part of the SCHOTT Flat Glass Business Unit with manufacturing sites in Sweden, the Czech Republic, the United States, Brazil and Malaysia. <|

#### WELTWEITE FOOD-DISPLAY-AKTIVITÄTEN

SCHOTT Termofrost mit Sitz in Arvika, Schweden, ist einer der größten Hersteller von Glastürsystemen für die kommerzielle Kühltechnik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Glastürsysteme für kommerzielle Kühlgeräte.

SCHOTT Gemtron in Sweetwater, USA, ist einer der weltweit führenden Zulieferer von Produkten aus Glas, Metall und Plastik für Hausgeräte sowie für kommerzielle Kühlanwendungen. Glastürsysteme für kommerzielle Kühlgeräte werden in Madisonville produziert.

Die SCHOTT Food Display Aktivitäten sind Bestandteil der Business Unit SCHOTT Flat Glass mit Produktionsstätten in Schweden, der Tschechischen Republik, den USA, Brasilien und Malaysia. <|



Photos | Fotos: SCHOTT/T. Bauer

LED or fluorescent lighting can be integrated into the frames to ensure that products are presented in the best possible light.

Um Produkte ins rechte Licht zu rücken und zugleich Strom zu sparen, lässt sich eine LED- oder Fluoreszenz-Beleuchtung in den Rahmen integrieren.