



UG5

Optische Eigenschaften	Mechanische Eigenschaften	Farbmetrische Eigenschaften
Reflexionsfaktor	Referenzdicke	1 mm 2 mm 3 mm
$P_d = 0,913$	$d = 1,00 \text{ mm}$	illuminant D65
Spektrale Garantiewerte	Dichte	x
$\tau_i (254 \text{ nm}) \geq 0,8$	$\rho = 2,85 \text{ g/cm}^3$	y
$\tau_i (308 \text{ nm}) \geq 0,94$	Knoophärte	Y
$\tau_i (405 \text{ nm}) \leq 0,5$	$HK[0.1/20] = 407$	λ_d
$\tau_i (546 \text{ nm}) \leq 0,05$		P_e
$\tau_i (633 \text{ nm}) \leq 0,05$		illuminant A
$\tau_i (725 \text{ nm}) \leq 0,85$		x
	Thermische Eigenschaften	y
	Transformationstemperatur	Y
	$T_g = 462 \text{ }^\circ\text{C}$	λ_d
	Wärmeausdehnung in $10^{-6}/\text{K}$	P_e
Brechungsindizes	$\alpha_{(-30^\circ\text{C}/+70^\circ\text{C})} = 8,1$	
$n_F (486 \text{ nm}) = 1,55$	$\alpha_{(20^\circ\text{C}/300^\circ\text{C})} = 9,4$	
$n_e (546 \text{ nm}) = 1,54$		Bemerkungen
$n_d (587,6 \text{ nm}) = 1,54$		UV
	Chemische Eigenschaften	Transmissionsänderungen sind durch Einwirkung starker ultravioletter Strahlung möglich.
Sellmeierkoeffizienten	Chemische Haltbarkeit	Ionengefärbtes Glas
gültig von 440 nm bis 1550 nm	FR Klasse = 0	Bandpassfilter
$B_1 = 0,8861$	SR Klasse = 3	
$B_2 = 0,4613$	AR Klasse = 2	DIN 58131
$B_3 = 29,7610$		
$C_1 = 9,024\text{E-}03 \text{ } \mu\text{m}^2$	Feuchtebeständigkeit	
$C_2 = 8,3379\text{E-}03 \text{ } \mu\text{m}^2$	Empfindliches Glas	Disclaimer
$C_3 = 3197,045 \text{ } \mu\text{m}^2$	siehe Pocketkatalog "Optisches Filterglas 2020", Kapitel 5.5	Alle Angaben ohne Toleranzen sind als Richtwerte zu betrachten.
Innere Qualität		
Blasenklasse 2		



UG5



Reintransmissionsgrad τ_i bei der Referenzdicke
Die Reintransmissionsgrade, tabellarisch und graphisch, sind als Richtwerte zu verstehen.

λ /nm	τ_i	λ /nm	τ_i	λ /nm	τ_i	λ /nm	τ_i	λ /nm	τ_i	λ /nm	τ_i
200	< 1,0E-05	500	9,500E-02	800	6,650E-01	1100	7,118E-01	2200	6,039E-01	3700	3,581E-04
210	2,2E-05	510	7,000E-02	810	6,550E-01	1110	6,962E-01	2250	5,992E-01	3750	4,036E-04
220	6,9E-02	520	4,600E-02	820	6,476E-01	1120	6,834E-01	2300	5,961E-01	3800	4,130E-04
230	4,5E-01	530	3,300E-02	830	6,436E-01	1130	6,725E-01	2350	6,000E-01	3850	3,873E-04
240	7,2E-01	540	3,041E-02	840	6,420E-01	1140	6,615E-01	2400	6,000E-01	3900	3,451E-04
250	8,3E-01	550	3,015E-02	850	6,443E-01	1150	6,444E-01	2450	5,969E-01	3950	2,780E-04
260	8,8E-01	560	2,200E-02	860	6,463E-01	1160	6,248E-01	2500	5,835E-01	4000	2,000E-04
270	9,1E-01	570	1,136E-02	870	6,476E-01	1170	6,122E-01	2550	5,246E-01	4050	1,271E-04
280	9,4E-01	580	7,810E-03	880	6,487E-01	1180	5,947E-01	2600	5,010E-01	4100	8,166E-05
290	9,5E-01	590	9,020E-03	890	6,518E-01	1190	5,762E-01	2650	4,806E-01	4150	5,902E-05
300	9,6E-01	600	1,203E-02	900	6,543E-01	1200	5,600E-01	2700	4,461E-01	4200	5,093E-05
310	9,7E-01	610	1,514E-02	910	6,606E-01	1250	4,893E-01	2750	3,534E-01	4250	5,433E-05
320	9,757E-01	620	1,703E-02	920	6,628E-01	1300	4,429E-01	2800	1,200E-01	4300	7,000E-05
330	9,802E-01	630	2,304E-02	930	6,694E-01	1350	4,351E-01	2850	3,622E-02	4350	1,009E-04
340	9,816E-01	640	4,400E-02	940	6,745E-01	1400	4,400E-01	2900	1,396E-02	4400	1,371E-04
350	9,809E-01	650	1,010E-01	950	6,826E-01	1450	4,374E-01	2950	7,228E-03	4450	1,726E-04
360	9,761E-01	660	2,270E-01	960	6,876E-01	1500	4,343E-01	3000	3,784E-03	4500	2,113E-04
370	9,600E-01	670	4,140E-01	970	6,962E-01	1550	4,374E-01	3050	2,037E-03	4550	2,570E-04
380	9,120E-01	680	5,950E-01	980	7,030E-01	1600	4,555E-01	3100	1,169E-03	4600	3,000E-04
390	7,870E-01	690	7,270E-01	990	7,112E-01	1650	4,767E-01	3150	7,430E-04	4650	3,516E-04
400	5,700E-01	700	7,990E-01	1000	7,164E-01	1700	4,900E-01	3200	4,775E-04	4700	4,000E-04
410	3,600E-01	710	8,290E-01	1010	7,232E-01	1750	4,979E-01	3250	3,236E-04	4750	4,315E-04
420	2,360E-01	720	8,320E-01	1020	7,278E-01	1800	5,000E-01	3300	2,296E-04	4800	4,688E-04
430	1,780E-01	730	8,180E-01	1030	7,317E-01	1850	5,128E-01	3350	1,910E-04	4850	4,909E-04
440	1,680E-01	740	7,950E-01	1040	7,338E-01	1900	5,293E-01	3400	1,758E-04	4900	5,000E-04
450	1,780E-01	750	7,690E-01	1050	7,344E-01	1950	5,529E-01	3450	1,758E-04	4950	5,000E-04
460	1,830E-01	760	7,430E-01	1060	7,347E-01	2000	5,700E-01	3500	1,910E-04	5000	4,955E-04
470	1,660E-01	770	7,190E-01	1070	7,305E-01	2050	5,874E-01	3550	2,133E-04	5050	4,645E-04
480	1,470E-01	780	6,980E-01	1080	7,267E-01	2100	6,000E-01	3600	2,547E-04	5100	4,000E-04
490	1,260E-01	790	6,789E-01	1090	7,194E-01	2150	6,094E-01	3650	3,000E-04	5150	2,742E-04